



### W-Systems Treppenwangenträger

Füllstück zum Einsetzen des W-Systems Glasträger in eine Stahl-Treppenwange. VE = 16 Stück, für 5 M Balustrade.

Artikelnummer

WS.400.3000.0050.00



### W-Systems Glasträger

Zum Einstellen und Klemmen des Glases in der Stahl-Treppenwange. Erhältlich für verschiedene Glasdicken. VE = 16 Stück, für 5 M Balustrade.

Glaszusammensetzung	Glasdicke	Artikelnummer
6.6.2 - 6.6.4	12.76 - 13.52 mm	WS.400.0606.0050.00
8.8.2 - 8.8.4	16.76 - 17.52 mm	WS.400.0808.0050.00
10.10.2 - 10.10.4	20.76 - 21.52 mm	WS.400.1010.0050.00
12.12.2 - 12.12.4	24.76 - 25.52 mm	WS.400.1212.0050.00

### W-Systems Treppenwangengummi

Zur Abdichtung zwischen Glas und Stahl-Treppenwange. Sowohl für Geh- als Fallseite geeignet. Farbe: Schwarz.



Glaszusammensetzung	Glasdicke	2x L=7500 mm
6.6.2 - 6.6.4	12.76 - 13.52 mm	WS.400.0606.0750.30
8.8.2 - 8.8.4	16.76 - 17.52 mm	WS.400.0808.0750.30
10.10.2 - 10.10.4	20.76 - 21.52 mm	WS.400.1010.0750.30
12.12.2 - 12.12.4	24.76 - 25.52 mm	WS.400.1212.0750.30



### W-Systems Montage-Tool

Set mit allen spezifischen Werkzeugen die Sie benötigen für die Montage.

Artikelnummer

WS.800.5000.0000.00

### W-Systems Europe GmbH

Bruchstraße 128  
44627 Herne

T +49 2323 94 50 330  
E info@w-systems.eu  
I www.w-systems.eu





## Treppenwangenträger

- Schnelle Montage
- Das Glas lässt sich leicht verstellen
- Geradliniges Design mit Gummi-Finish
- Kein Mörtel, Keile und Dichtstoffen erforderlich
- Leicht zu demontieren



## W-Systems Treppenwagenträger



### ANGABEN PRODUCT

Das System besteht aus einem einstellbaren Kunststoff-Glasträger mit Keil und Füllstücke welche in eine Aussparung von 110 x 45 mm passen.

Die Glasscheiben lassen sich schnell und einfach montieren und justieren ohne Verwendung von chemischen Mörteln und Dichtstoffen.


Gummi und Keil sind abnehmbar, also einfache Demontage der Glasscheibe.

### SPEZIFIKATIONEN UND ANWENDUNGEN



Glasdicke

6/6, 8/8, 10/10 und 12/12



Erforderliche Aussparung in der Treppenwange (H x B)

110 x 45 mm



### MONTAGEANLEITUNG

1. Bringen Sie den Glasträger mit dem Treppenwange-Träger (Fallseite) in die Treppenwange. Das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite de Treppenwange-Trägers verhindert, dass er in die Treppenwange rutscht.
2. Richten Sie den Glasträger mit der speziellen Wasserwaage aus, bevor Sie das Glas einsetzen.
3. Klicken Sie den Gummi für die Fallseite auf die Treppenwange-Träger.
4. Setzen Sie das Glas in den bereits eingestellten Glasträger.
5. Klemmen Sie das Glas ein, indem Sie den Keil des Glasträgers und den Treppenwange-Träger (Gehseite) zwischen Glas und Treppenwange drücken und klopfen.
6. Setzen Sie den Gummi für die Gehseite ein und die Montage ist fertig.

